

LightPath 354220 | Faserkollimator optimiert für 780 nm mit FC/PC-Stecker, 0,25 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #47-219 3-4 TAGE



1



€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€180,00

Stk. 11+

€158,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
11.00 @ 633nm

Numerische Apertur NA:
0.25

Substrat: D-ZK3
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.50
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/PC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 17.1
Artikelnummer von LightPath: 354220
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #87-118
Ausrichtungswellenlänge (nm): 780

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform