

LightPath 355230 | Faserkollimator optimiert für 780 nm mit FC/PC-Stecker, 0,55 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #64-787 3-4 TAGE



1



€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€180,00

Stk. 11+

€158,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.51 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.55

Substrat: D-ZLaF52LA
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 4.95
Blende: 0.91
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/PC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 9.6
Artikelnummer von LightPath: 355230
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #87-154
Ausrichtungswellenlänge (nm): 780

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform