

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #64-788 3-4 TAGE

- 1 +

€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€180,00
Stk. 11+
€158,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.51 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.55

Substrat: D-ZLaF52LA
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 4.95
Blende: 0.91
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: SMA
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 9.6
Artikelnummer von LightPath: 355230
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #87-154
Ausrichtungswellenlänge (nm): 780

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform