

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Vega™ Nd:YAG-Strahlvervielfacher, 1064 nm, 7X



7X, 1064nm DAFixed YAG Beam Expander, #35-113

Produkt #35-113 3-4 Tage

- 1 +

€469,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€469,00

Stk. 10+

€414,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Eingangsapertur (mm): 7.1
Ausgangsapertur (mm): 26
Aufweitung: 7X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 85.60
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >98.5 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 171
Gehäusedurchmesser (mm): 39.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/10 for 3.6mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Wellenlängenbereich (nm): 1000 - 1140
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm² @ 1064nm, 10ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen