

766nm ZWL, 10nm Bandbreite, 11,8mm ungefasster Durchmesser



Bandpass Interference Filters

Produkt #43-092 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€14,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€14,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
11.80 ±0.15

Optische Dichte OD:
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):
>9.2

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
766.00

Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):

±2
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00
Toleranz Halbwertsbreite (nm): ±2
Min. Transmission (%): ≥50
Betriebstemperatur (°C): -50 to +75
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 5.10
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: K emission line
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Winkelempfindlichkeit: Intended for Collimated Input

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen