

Bandpassinterferenzfilter, 770 nm ZWL, 10 nm FWHM, 25 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt #67-845 3-4TAGE

- 1 + **€165,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€165,00
Stk. 10+
€148,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.25

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥4.0

Freie Apertur CA (mm): 21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 770.00 +3.0/-1.0
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm): +3.0/-1.0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 ±2
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±2
Min. Transmission (%): >50
Betriebstemperatur (°C): -50 to +70
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: General Filtering
Blockungsbereich (nm): 200 - Far IR
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 5.9 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform