

TECHSPEC® 8" D. x 80" BW protected Gold, parab. Spiegel



Produkt #32-076-566 KONTAKT

- 1 + **€1.168,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€1.168,00
Stk. 3+
€993,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 8.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 203.20 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 80.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 2,032.00
Krümmungsradius (mm): 4,064.00
Blende (f/#): f/10
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 183
Randdicke ET (Inch): 1.37
Randdicke ET (mm): 34.80
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform