

Wasserdichte Hintergrundbeleuchtung UltraSeal, 8“ x 4“, blau 470 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Produkt #18-615 3-4 TAGE

- 1 + **€1.485,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.485,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Blue

Eingangsspannung (V):
24V

Modellnummer:
BL245-08044701C

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60

Größe (mm): 223.8 x 122.2 x 24.0
Wellenlänge (nm): 470.00
Gewicht (g): 635
Lebensdauer der LED (Stunden): 50000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Aktive Fläche (Inch): 8 x 4
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Constant
Schutzart: IP69K
Minimaler Eingangsstrom: 0.96A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)