


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Dichroitischer Ultrakurzpuls-Kurzpassefilter mit geringer GDD, 800 nm, 25,2 x 35,6 mm



TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

Produkt #14-015 3-4 TAGE



1



€204,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€204,00

Stk. 6+

€163,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):

25.2 x 35.6

Einfallswinkel (°):

45

Grenzwellenlänge (nm):

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800.00                                                                                                                  |
| <b>Substrat:</b> <div><div></div><div>Fused Silica (Corning 7980)</div></div>                                           |
| <b>Länge (mm):</b><br>35.60                                                                                             |
| <b>Beschichtung:</b><br>Hard Coated                                                                                     |
| <b>Transmission für p-polarisiertes Licht (%):</b><br>>80                                                               |
| <b>Reflexion (%):</b><br>>97 Average Polarization                                                                       |
| <b>Reflexionswellenlänge (nm):</b><br>850 - 1050                                                                        |
| <b>Transmission für s-polarisiertes Licht (%):</b><br>>80                                                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.05 ±0.1                                                                                         |
| <b>Transmission (%):</b><br>>85 Average Polarization                                                                    |
| <b>Transmissionsbereich (nm):</b><br>400 - 775                                                                          |
| <b>Typ:</b><br>Dichroic Filter                                                                                          |
| <b>Breite (mm):</b><br>25.20                                                                                            |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.2                                                                                |
| <b>Transmittierte Wellenfront, RMS:</b><br>λ/4                                                                          |
| <b>Flankenfaktor (%):</b><br>3.00                                                                                       |
| <b>Toleranz Grenzwellenlänge (%):</b><br>±2                                                                             |
| <b>Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):</b><br>>95                                                                  |
| <b>Reflexion P-Polarisation (%):</b><br>>95                                                                             |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF <sub>2</sub>                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 1050                                                                          |
| <b>GDD-Spezifikation (Transmission):</b><br>80 ±30fs <sup>2</sup> @ 510 - 775nm<br>120 ±80fs <sup>2</sup> @ 400 - 775nm |

Konformität mit Standards

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br>Konform               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br>Anzeigen |
| <b>Reach 235:</b><br>Konform               |