Edmund

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Vega® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 355 nm, 7X

7X, 355nm DA Fixed YAG Beam Expander, #35-109

Produkt **#35-109** 3-4 TAGE

- 1 + **€480,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€480,00

Stk. 10+
€423,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

CUSTOM OPTIONS

Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
355

Eingangsapertur (mm):
7.5

Ausgangsapertur (mm):
26

Aufweitung:
7X

Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)

Länge (mm):
87.20

Gewinde:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)

Transmission (%):
>98.5 (nominal)

Typ:
Beam Expander

Gewicht (g):
171

Gehäusedurchmesser (mm):
39.95

Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/10 for 2.8mm input beam (nominal, λ = DWL)

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} <0.25% @ 355nm

Wellenlängenbereich (nm):
340 - 380

Art:
Fixed Magnification

Zerstörschwelle, laut Design:
2.5 J/cm^2 @ 355nm, 10ns, 20Hz

Einstellbare Strahldivergenz:
Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen