

TECHSPEC® 8" D. x 40" BW enhanced Alu., parab. Spiegel



Produkt #32-073-533 3-4 TAGE

- 1 + **€1.043,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-2                        |
| €1.043,00                       |
| Stk. 3+                         |
| €887,00                         |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/8                                                                                               |
| <b>Durchmesser (Zoll):</b><br>8.0 +0.06/-0                                                        |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>203.20 +1.5/-0                                                        |
| <b>Effektive Brennweite EFL (Zoll):</b><br>40.0                                                   |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>1,016.00                                                 |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>2,032.00                                                          |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/5                                                                       |
| <b>Beschichtung:</b><br>Enhanced Aluminum (450-650nm)                                             |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >95% @ 450 - 650nm                         |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                             |
| <b>Rückseite:</b><br>Ground                                                                       |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>183                                                              |
| <b>Randdicke ET (Inch):</b><br>1.37                                                               |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>34.80                                                                |
| <b>Typ:</b><br>Parabolic Mirror                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.45 - 0.65                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>450 - 650                                                     |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.2 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |