

Punktstrahler mit hoher Intensität und langem Arbeitsabstand, Durchm. 81 mm, IR (850 nm)

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights

Produkt **#18-606** **1 In Stock**

-

1

+

€655^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€655,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
SL246-850IC	Modellnummer:
50000	Lebensdauer der LED (Stunden):
LED Illuminator	Beleuchtungsart:

Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Advanced Illumination	Hersteller:
Spot Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

81.00	Durchmesser (mm):
575	Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

IR	Farbe:
850	Wellenlänge (nm):

Elektronische Spezifikationen

0.40A	Minimaler Eingangsstrom:
-------	--------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
24V	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
2	Kabellänge (m):

Umwelt & Haltbarkeit

0 - 60	Betriebstemperatur (°C):
--------	--------------------------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Gleichmäßige Beleuchtung bei langen Arbeitsabständen
 - Beleuchtung mit hoher Intensität bis 110.000 Lux
 - Arbeitsabstand bis 2700 mm
 - Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)
- Die Punktstrahler mit hoher Intensität und langem Arbeitsabstand von Advanced Illumination wurden für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Helligkeit in einem großen Abstand erfordern. Für den Punktstrahler werden 12 LEDs mit hoher Stromstärke präzise fokussiert, um so eine besonders helle Beleuchtung bei Arbeitsabständen zwischen 300 und 2700 mm zu erzeugen. Die Punktstrahler sind mit verschiedenen Wellenlängen verfügbar und ideal für Anwendung geeignet, bei denen kleine Bildfelder in großer Entfernung benötigt werden.
- Bitte beachten Sie:** Es wird das 24 V Netzteil [#66-855](#) benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung [#89-555](#) empfohlen, sie wird separat verkauft.