

TECHSPEC® 850 nm, 25,2 x 35,6 mm, hochqualitativer dichroitischer Fluoreszenzfilter



Produkt #34-749 Lagernd

1 €465,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€465,00
Stk. 6+
€372,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
25.2 x 35.6

Einfallswinkel (°):
45

Grenzwellenlänge (nm):
850.00

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Länge (mm): 35.60
Beschichtung: Hard Coated
Reflexion (%) : R _{avg} >98%
Reflexionswellenlänge (nm): 635 - 805
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 1.05 ±0.1
Transmission (%) : T _{avg} >90%
Transmissionsbereich (nm): 857 - 1050
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 25.20
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/10
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm): 635 - 1050
Oberflächenebenheit (P-V): λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform