



Objektiv mit Festbrennweite der HR-Serie, 8,5 mm, Arbeitsabstandsbereich 200 mm - ∞



8.5mm Focal Length, #68-215



Produkt **#68-215** Lagernd

- 1 +

€745,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€745,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
49.02

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
72.0mm - 42.2°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 101.5mm - 56.8°
Filtergewinde: M40.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 42.5
Gewicht (g): 100
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 53.3mm - 32.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.74
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.032
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 101.5mm - 56.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (8)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 81.6mm - 47.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 63.7mm - 37.8°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 8.50
Vergrößerung PMAG: 0.092
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 75 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 18.67
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 39.7mm - 24.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 25.01
Hauptebene Bildseite (mm): 4.70
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 101.5mm - 56.8° Vertical: 74.3mm - 43.5° Diagonal: 130.6mm - 68.9°
Maximale Verzeichnung (%): -5.62
Position Austrittspupille (mm): -20.38
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

