

TECHSPEC®

SWIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 8,5 mm Brennweite



Produkt #23-219

20+ In Stock

-

1

+

€503⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€503,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

C SWIR Series

Product Family:

Fixed Focal Length Lens

Typ:

Compact Lens

Objektivtyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
34.50	Länge (mm):
32.0	Max. Durchmesser (mm):
32	Außendurchmesser (mm):
80	Gewicht (g):
0	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):

Optische Eigenschaften	
60.6 °	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
60.4 °	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
49.2 °	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
43.6°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
39.5°	Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
32.6 °	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
24.4°	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.0289	Numerische Apertur NA, Objektseite:
7 (5)	Anzahl Elemente (Gruppen):
900 - 1700	Wellenlängenbereich (nm):
8.50	Brennweite BW (mm):
100 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): Horizontal: 60.4 ° Vertical: 44.9 ° Diagonal: 76.7 °	
f/1.3 - f/16	Blende (f/#):
900 - 1700nm BBAR	Beschichtung:
900 - 1700nm BBAR	Beschichtungsspezifikation:
8.22	Position Eintrittspupille (mm):
14.08	Hauptebene Objektseite (mm):
6.67	Hauptebene Bildseite (mm):
-18.4	Maximale Verzeichnung (%):
-12.23	Position Austrittspupille (mm):
SWIR	Wellenlängenbereich:

Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage	
M25.5 x0.50 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):

-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 2/3" Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
- Brennweiten von 3,5 mm bis 100 mm

Die TECHSPEC® **SWIR**-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind kompakte, leichte Objektive, die als kostengünstige Alternative zu den **TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der SWIR-Serie** entwickelt wurden. Die Objektive haben eine große maximale Apertur, breitbandige AR-Beschichtungen optimiert für den Wellenlängenbereich von 900 bis 1700 nm sowie Arbeitsabstände und Auflösungen passend für Fertigungsautomatisierungs- und Inspektionsaufgaben. Für eine optimale Auflösung und Leistung werden SWIR-Filter und **SWIR-LED-Beleuchtung** empfohlen. Die TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie bieten aufgrund von engen Fertigungstoleranzen eine hohe Abbildungsleistung und geringe Variationen zwischen den Objektivchargen, sodass die Objektive einfach in mehrere Systeme integriert werden können. Die Objektive der C-Serie sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung, die Fertigungsautomatisierung und autonome Anwendungen und werden auch für den **VIS-** oder **VIR-NIR**-Bereich angeboten.