

TECHSPEC®

Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/2,8, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞



8.5mm f/2.8, 2/3" HPi Series Fixed Focal Length Lens, #36-749



Produkt **#36-749** 12 In Stock

-

1

+

€730⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€730,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
HRi Series	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fixed	Blende:
44.57	Länge (mm):
40	Max. Durchmesser (mm):
40	Außendurchmesser (mm):
84	Gewicht (g):
1.31	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):

Optische Eigenschaften

101.4mm - 56.8°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
Horizontal: 101.4mm - 56.8° Vertical: 74.2mm - 43.5° Diagonal: 130.4mm - 68.9°	Bildfeld bei max. Sensorformat:
101.4mm - 56.8°	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
81.5mm - 47.2°	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
71.9mm - 42.2°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
64.8mm - 38.4°	Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
53.2mm - 32.0°	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
39.6mm - 24.1°	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.016	Numerische Apertur NA, Objektseite:
9 (8)	Anzahl Elemente (Gruppen):
8.50	Brennweite BW (mm):
75 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/2.8	Blende (f/#):
425 - 675nm BBAR	Beschichtung:
425 - 675nm BBAR	Beschichtungsspezifikation:
18.85	Position Eintrittspupille (mm):
25.03	Hauptebene Objektseite (mm):
4.70	Hauptebene Bildseite (mm):
-5.6	Maximale Verzeichnung (%):
-17.93	Position Austrittspupille (mm):
75 - ∞	Optimiert für Arbeitsabstand (mm):

VS	Wellenlängenbereich:
----	----------------------

Sensor

2/3"	Max. Sensorgröße:
1.85	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M58 x0.75 (Male)	Filtergewinde:
	Filtergewindeadapter:

	Frontgewinde:
M40 x0.5 (Male)	
	Mount:
C-Mount	

Umwelt & Haltbarkeit

	Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60	
	Art der Stabilisierung:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)	

Konformität mit Standards

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails


- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔" Sensoren
- Bis zu 9 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der HR-Serie mit fester Blende
- 8,5 mm bis 12 mm Brennweite
- Auch **robuste Objektive (HRr)** verfügbar

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HRi-Serie sind eine schlankere Version unserer Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie. Es sind mehrere Ausführungen für jede Brennweite erhältlich, um eine Vielzahl von optimierten Arbeitsabstandsbereichen abzudecken. Die Objektive der HRi-Serie sind für große Stückzahlen in der industriellen Bildverarbeitung konzipiert und verfügen über eine vereinfachte Fokussierung und eine feste Blende. Die TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HRi-Serie sind in einer Vielzahl von Blendenoptionen erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen es auf geringe Abmessungen, Kosten und einen feststellbaren Fokus bei der Bildverarbeitung ankommt. Mengenrabatte auf Anfrage.


Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HR-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HR-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

- HR-Serie:** Verfügt über eine Fokussarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HR-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
- HRi-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. **Robuste Objektive für die Industrie** mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
- HRr-Serie:** Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. **Stabilisierte Objektive** reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.


Technische Informationen




#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot




#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot




#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8



#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8



#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8



#36-749, 8.5mm f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8

Kompatible Kameras