

Optischer Free-Space-Isolator, Dual Stage, 880 nm



Produkt **#35-985** **1 In Stock**

-

1

+

€5.310⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€5.310,00 stückpreis
Stk. 5+	€4.779,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Dual Stage Optical Isolator	Typ:
Faraday	Art:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
4.7	Freie Apertur CA (mm):

Optische Eigenschaften	
>80	Min. Transmission (%):
90	Transmission (%):
880	Designwellenlänge DWL (nm):
860 - 930	Wellenlängenbereich (nm):
Zerstörschwelle, laut Design: ☐	
40 W, 4 kW/cm² @ DWL	
67	Typische Isolation bei Designwellenlänge (dB):
>60	Minimale Isolation bei Designwellenlänge (dB):
Umwelt & Haltbarkeit	
+15 to +40	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
- Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
- 4,7 mm Eingangsapertur

Die optischen Free-Space-Isolatoren werden speziell für hohe Ansprüche an Isolation, Transmission und Leistungsdichte konstruiert und gefertigt. Jede Version reduziert effektiv die Rückreflexion in die externe Kavität der Diodenlasersysteme und blockiert Reflexionen aus der Fasereinkopplung. Optische Free-Space-Isolatoren stabilisieren die Leistung in optischen Systemen und verhindern durch Rückreflexion erzeugte Schäden sensibler optischer Komponenten. Diese Isolatoren ermöglichen einen Schutz des Lasers nach dem neusten Stand der Technik und eignen sich ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen.