

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Bandpassinterferenzfilter, 880 nm ZVL, 50 nm FWHM, 25 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt #65-748 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)



1



€165,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€165,00

Stk. 10+

€148,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:

≥3.0
Freie Apertur CA (mm): 21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 880.00 ±15
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm): ±15
Halbwertsbreite FWHM (nm): 50.00 ±15
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±15
Min. Transmission (%): ≥55
Betriebstemperatur (°C): -50 to +75
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: LED/Laser Cleanup
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 7.5 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen