

TECHSPEC[®] Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 8 mm BW, f/5,6, IR-Cut



TECHSPEC[®] Rugged Blue Series M12 Lenses



Produkt **#25-059** **14 In Stock**

-

1

+

€100^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-49	€100,00 stückpreis
Stk. 50+	€80,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Series:

Rugged Blue Series	
M12 Imaging Lens	Typ:
	IR-Sperrfilter:
Yes	
	Spezieller Objektivtyp:
IR-Cut Filter	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
	Blende:
Fixed	
	Länge (mm):
12.30	
	Max. Durchmesser (mm):
14	
	Außendurchmesser (mm):
14	
	Gewicht (g):
3	
Optische Eigenschaften	
	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
94.0mm - 34.2°	
	Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 92.8mm - 34.2° Vertical : 68.9mm - 25.7° Diagonal: 117.5mm - 42.6°	
	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
94.0mm - 34.2°	
	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
69.8mm - 25.7°	
	Max. Bildkreis (mm):
6.00	
	Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0046	
	Anzahl Elemente (Gruppen):
5(5)	
	Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700	
	Brennweite BW (mm):
8.00	
	Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞	
	Blende (f/#):
f/5.6	
	Verzeichnung (‰):
-3.63 @ Full Field	
	Hintere Brennweite BFL (mm):
8.8 - 8.6	
	Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF ₂ @ 550nm	
	Position Eintrittspupille (mm):
5.04	
	Hauptebene Objektseite (mm):
8.13	
	Hauptebene Bildseite (mm):
0.94	
	Maximale Verzeichnung (‰):
-3.63	
	Position Austrittspupille (mm):
-4.09	
	Wellenlängenbereich:
VIS	
Sensor	
	Max. Sensorgröße:
1/3"	
	Pixel Size (µm):
1.40	
Gewinde & Montage	
	Filtergewinde:
N/A	
	Mount:
S-Mbunt (M12 x 0.5)	

Umwelt & Haltbarkeit

Art der Stabilisierung:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

PRODUKTDDETAILS

- S-Mount-Objektive für bis zu ½" Sensoren
- Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der blauen Serie mit eingeklebten Optiken
- 2 mm bis 25 mm Brennweite
- Standardobjektive** ebenfalls verfügbar

Die robusten TECHSPEC® M12-Objektive der blauen Serie sind stabilisierte, stoßfeste Objektive, die die Linsen vor Beschädigung schützen und zugleich den Pixelshift und die optische Punktstabilität nach Stoß- und Vibrationsbelastungen reduzieren. Jedes Objektiv besteht aus mehreren präzisen Glasoptiken, die im Inneren eines kompakten Aluminiumgehäuses verklebt sind. Durch die Verklebung der Glasoptik werden selbst kleinste Bewegungen verhindert, die oft zu Pixelshift führen. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten; wenn der Mittelpunkt des Objekts dem mittleren Pixel zugeordnet ist, bleibt er immer dem gleichen mittleren Pixel zugeordnet. Die robusten Objektive eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, bspw. für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und Objektverfolgung. Angeboten werden die Objektive mit verschiedenen Brennweiten und Blenden von f/2,5 bis f/8.

Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

- Blaue Serie M12-Objektive:** Endlich-korrigierte Objektive mit hoher Auflösung und optimiert für übliche Arbeitsabstände in Bildverarbeitungsanwendungen.
- Blaue Serie M12-Objektive - robust: **Stabilisierte Version** unser M12-Objektive der blauen Serie; verwenden die gleichen Optiken.
- Grüne Serie M12-Objektive:** Endlich-korrigierte Objektive optimiert für übliche Arbeitsabstände in Bildverarbeitungsanwendungen.
- Rote Serie M12-Objektive:** Unendlich-korrigierte Objektive optimiert für hochauflösende Leistung bis ins Unendliche.
- HEO-Serie M12-Objektive:** Abgedichtetes Design unserer M12-Objektive der roten Serie für raue Umgebungen (HEO = Harsh Environment Optics).
- M12-Bildverarbeitungsobjektive mit Flüssiglinse:** Integrierte Flüssiglinse für schnellen elektronischen Fokus.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

