

TECHSPEC[®] Achromatisches Hastingstriplett, 8 mm D. x 12,5 mm EFL



Produkt #13-521 20+ In Stock

-

1

+

€134^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€134,00 stückpreis
Stk. 6-25	€108,00 stückpreis
Stk. 26-49	€104,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic Triplet Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

8.00 +0.0/-0.025

Durchmesser (mm):

<3

Zentrierung (Bogenminuten):

7.23	Mittendicke CT (mm):
5.23	Mittendicke A (mm):
1.00	Mittendicke B (mm):
-9.395	Radius R ₄ (mm):
5.44	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

12.50	Effektive Brennweite EFL (mm):
±2	Toleranz Brennweite (%):
9.82	Hintere Brennweite BFL (mm):
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):
9.40	Radius R ₁ (mm):
4.805	Radius R ₂ (mm):
-4.805	Radius R ₃ (mm):
N-F2 / N-BK7 / N-F2	Substrat:
40-20	Oberflächenqualität:
1.56	Blende:
0.32	Numerische Apertur NA:
MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards



Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Einzigartiges Design aus 3 Elementen
- MgF₂ beschichtet
- Achromatische Steinheiltripletts ebenfalls erhältlich

Die achromatischen TECHSPEC® Hastingtripletts bestehen aus drei optischen Elementen, die verzeichnungsfreie, farbkorrigierte Bilder liefern. Unsere Linsen sind am Computer entwickelt worden, um die Kissenverzeichnung und die sphärische und chromatische Aberration so weit wie möglich zu eliminieren. Die achromatischen TECHSPEC® Hastingtripletts bestehen aus zwei konkaven Meniskuselementen, die zu einer doppelt konvexen Linse verkittet sind.

Technische Informationen



Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.