

TECHSPEC® λ/10 Quarzglasplatte 8" D. protected Alu.



Produkt #31-390-522 KONTAKT

- 1 + **€3.938,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€3.938,00
Stk. 3+
€3.544,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 60-40
Durchmesser (mm): 203.20 +0.0/-1.0
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 182.88
Hinweis: Flatness is specified as Peak to Valley
Dicke (mm): 38.10 ±2.5
Toleranz Dicke (mm): ±2.5
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.4 - 2
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform