

TECHSPEC[®] 8 mm Brennweite, gefasst, präzises RKE Okular



TECHSPEC[®] RKE[®] Precision Eyepieces

Produkt **#30-820** **5 In Stock**

-

1

+

€122⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-24	€122,00 stückpreis
Stk. 25-49	€108,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Mounted	Typ:
Edmund Optics [®]	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
6.656	Augenabstand (mm):

6.57	Gesamtlänge, nur Glas (mm):
37.3	Gehäuselänge (mm):
Optische Eigenschaften	
10 (Specified @ 0.7 Field)	Verzeichnung (%):
8.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
6.6	Durchmesser Feldblende (mm):
45.00	scheinbares Bildfeld (°):
3.83	Hintere Brennweite BFL (mm):
0.016	Farbquerfehler (0,7 Feld):
6/7 (On-Axis/0.7 Field)	Punktgröße (µm):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Linsendaten erhältlich
- Langer Augenabstand
- Scheinbares Bildfeld 45°

Die RKE® Okularserie hat ein sehr beliebtes Design. Ursprünglich wurde sie für den Einsatz in Teleskopen entwickelt, sie kann aber ebenso gut in einer Vielzahl von industriellen und medizinischen Anwendungen eingesetzt werden.

Linsendaten zur besseren Integration in die jeweilige Anwendung können für Optikdesigner zur Verfügung gestellt werden. Die Daten erhalten Sie über unser [Anfrageformular](#).

Ungefasste RKE Okulare bestehen aus der Augenlinse, der Feldlinse und dem schwarz eloxierten Zwischenring. Diese ungefassten Konfigurationen wurden für die OEM-Integration entwickelt.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen in der Tabelle unten wurden mit Linsendaten kalkuliert. Je nach Herstellungstoleranzen können die Werte in der Realität abweichen.

Technische Informationen

