

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 8 mm



8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens



Produkt #86-569 3-4TAGE

- 1 +

€950,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€950,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
90.46

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
103.0mm - 44.1°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

143.8mm - 58.5°
Filtergewinde: M105 x 1.00 with adapter #89-365
Max. Durchmesser (mm): 70.4
Außendurchmesser (mm): 70.4
Gewicht (g): 347
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 76.6mm - 33.7°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.46
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 215.2mm - 78.4°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0174
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 240.8mm - 83.9°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 240.8mm - 83.9°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (8)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 116.4mm - 49.1°
Frontgewinde: M70 x 0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 93.0mm - 40.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): -0.01
Brennweite BW (mm): 8.00
Vergrößerung PMAQ: 0.064
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: N4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: N4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 28.16
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 57.2mm - 25.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 34.63
Hauptebene Bildseite (mm): 4.56
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 238.5mm - 83.5° Vertical: 174.7mm - 68° Diagonal: 305.3mm - 94.8°
Maximale Verzeichnung (%): -1.92
Maximale Länge (mm): 83.5
Position Austrittspupille (mm): -28.8
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating
temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 209:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

