

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



8mm FL, #33-307



Produkt **#33-307**

KONTAKT



1



€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:

Variable

Länge (mm):

41.51

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:

59.1mm - 44.7°

Filtergewinde:

M43 x 0.75 with adapter #89-940
Max. Durchmesser (mm): 34
Außendurchmesser (mm): 30
Gewicht (g): 78
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 43.4mm - 33.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 4.25
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0306
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 59.1mm - 44.7°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (8)
Frontgewinde: M34.0 x 0.5 (Male)
Gewindedurchmesser (mm): 30.0
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 53.1mm - 40.7°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 8.00
Vergrößerung PMAG: 0.114
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 50 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/11
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 22.07
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 32.2mm - 25.6°
Hauptebene Objektseite (mm): 27.98
Hauptebene Bildseite (mm): 1.77
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 59.1mm - 44.7° Vertical: 43.4mm - 33.9° Diagonal: 76mm - 55°
Maximale Verzeichnung (%): -3.92
Maximale Länge (mm): 40.61
Position Austrittspupille (mm): -20.88
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens with Compact Form Factor
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
--

Reach 209:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)