

TECHSPEC® λ/10 Quarzglasplatte 8" D. Silber



Produkt #31-390-577 3-4 TAGE

- 1 + €4.063,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-2                        |
| €4.063,00                       |
| Stk. 3+                         |
| €3.657,00                       |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):  
λ/10 (measured before coating)

Rückseite:  
Commercial Polish

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                                  |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>203.20 +0.0/-1.0                                                                          |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980)                               |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >98% @ 450 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >98% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Silver (450-10000nm)                                                                |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                                 |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>182.88                                                                               |
| <b>Hinweis:</b><br>Flatness is specified as Peak to Valley                                                            |
| <b>Dicke (mm):</b><br>38.10 ±2.5                                                                                      |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±2.5                                                                                   |
| <b>Typ:</b><br>Flat Mirror                                                                                            |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.45 - 10                                                                         |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>450 - 10000                                                                       |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm & 1064nm, 10ns            |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |