

TECHSPEC®

9 mm D. x 20 mm Brennweite, plankonvexe Linse (PCX) mit geschwärzten Rand und VIS 0° Beschichtung



Produkt #38-277-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

- 1 +

€48,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€48,00

Stk. 10+
€43,25

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben



Durchmesser (mm): 9.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm): 20.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 18.55
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.20 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.17
Radius R₁ (mm): 10.34
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 2.22
Numerische Apertur NA: 0.23
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen