

TECHSPEC® 9mm D. x 22mm FL, NIR I, geschwärzt, PCX Linse



Produkt #48-728-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €48,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€48,00
Stk. 10+
€43,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

22.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.73
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.93 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.00
Radius R₁ (mm): 11.37
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 2.44
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen