

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

90°, 1.064 nm, Quarzkristall-Polarisationsdreher



Crystalline Quartz Polarization Rotators

Produkt #34-306 KONTAKT



1



€488,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€488,00

Stk. 6+

€452,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):  
>18.0

Beschichtung:  
R<sub>avg</sub> <0.2% per surface

Designwellenlänge DWL (nm):  
1064

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>25.40                                                 |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Crystalline Quartz                   |
| <b>Länge (mm):</b><br>25.40                                                       |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                              |
| <b>Typ:</b><br>Polarization Rotator                                               |
| <b>Aufbau:</b><br>Crystalline                                                     |
| <b>Transmittierte Wellenfront, P-V:</b><br>λ/8 @ 633nm                            |
| <b>Parallelität (Bogensekunden):</b><br><10                                       |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>20.0                                                |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>>10 J/cm² @ 10ns |
| <b>Breite (mm):</b><br>20.00                                                      |
| <b>Polarization Rotation:</b><br>90° (clockwise)                                  |
| <b>Rotational Accuracy:</b><br><5 arcmin                                          |
| <b>Mount:</b><br>Black Anodized Aluminum                                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |