

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 9 mm D. x 27 mm BW, unbeschichtet



Produkt #32-958 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €27,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€27,00
Stk. 10+
€24,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

27.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 25.34
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.75
Radius R₁ (mm): 13.95
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen