

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC
9 mm D. x 10 mm Brennweite, plankonvexe Linse (PCX) mit geschwärzten Rand und VIS
0° Beschichtung



Produkt #38-276-INK 3-5 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€49,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€49,00

Stk. 10+

€44,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 9.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm): 10.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.49
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-SF11
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 2.70 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.28
Radius R₁ (mm): 7.85
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 1.11
Numerische Apertur NA: 0.45
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen