

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 9mm D. X 36mm FL, NIR I, geschwarzt, PCX Linse



Produkt #48-730-INK 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€48,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€48,00

Stk. 10+

€43,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

36.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 34.48
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.30 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.75
Radius R₁ (mm): 18.61
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen