

TECHSPEC® 9 mm D. x 45 mm eff. BW, geschwärzt, PCX-Linse mit VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #88-658-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €50,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€50,50
Stk. 10+
€45,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

45.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 43.98
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.54 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.10
Radius R₁ (mm): 23.26
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 5
Numerische Apertur NA: 0.10
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen