

TECHSPEC® 9,0mm Dia x -12 FL, NIR II Beschichtung, Inked, PCV Linse



Produkt #67-988-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

1 **€50,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€50,00
Stk. 10+
€45,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-12.00
Substrat: ☐ N-SF11
Blende: 1.33
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Hintere Brennweite BFL (mm): -13.26
Mittendicke CT (mm): 2.25
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 8.10
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Randdicke ET (mm): 3.24
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1.00
Radius R₁ (mm): -9.42
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen