

TECHSPEC® PCX-Linse, 9,0 mm Durchmesser x 54,0 mm BW, AR-Beschichtung 405 nm



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #69-325 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1

€45,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€45,50

Stk. 10+

€41,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 54.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 52.69
Beschichtung: Laser V-Coat (405nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 405nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.00 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.63
Radius R₁ (mm): 27.91
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Designwellenlänge DWL (nm): 405
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm ² @ 405nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform