

TECHSPEC® Plankonkave Linse, 9 mm Durchmesser x -18 mm Brennweite, NIR-II-beschichtet



Produkt #67-989 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €40,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€40,00
Stk. 10+
€36,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-18.00
Substrat: ☐ NSF11
Blende: 2.00
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Hintere Brennweite BFL (mm): -19.26
Mittendicke CT (mm): 2.25
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 8.10
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Randdicke ET (mm): 2.89
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1.00
Radius R₁ (mm): -14.12
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen