


TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 9,53 x 6,35 mm, 1064 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-658 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€94,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€94,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%):
85

Rückseite:

Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Größe (mm): 9.53 x 6.35 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 3.18 ±0.20
Einfallswinkel (°): 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen