

TECHSPEC[®] Laserspiegelsubstrat, 9,53 x 6,35 mm



TECHSPEC[®] Laser Mirror Substrates

Produkt **#37-726** 20+ In Stock

-

1

+

€104^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€104,00 stückpreis
Stk. 11-25	€93,00 stückpreis
Stk. 26-50	€82,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Lasers Mirror Substrate

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

<3

Parallelität (Bogenminuten):

Freie Apertur (%):

85	
Commercial Polish	Rückseite:
9.53 x6.35 +0.00/-0.10	Größe (mm):
3.18 ±0.20	Dicke (mm):
8.10 x5.40	Freie Apertur CA (mm):
Ground, protective bevel as needed	Kanten:

Optische Eigenschaften	
10-5	Oberflächenqualität:
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Uncoated	Beschichtung:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
- Hochwertige Quarzglassubstrate
- Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
- [Unbeschichtete Laserfenstersubstrate](#) sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch hervorragende Oberflächenspezifikationen wie einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 aus. Damit sollen Leistungsminderungen aufgrund von Oberflächenfehlern minimiert werden. Aufgrund der hohen Oberflächenqualität dieser Spiegelrohlinge sind diese auch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Intra-Cavity-Laseranwendungen. TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate sind in Standardgrößen in Zoll erhältlich, entweder mit kreisförmigen oder rechteckigen Geometrien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung ein Laserspiegelsubstrat in kundenspezifischer Größe erfordert.

Kompatible Halterungen