

Fasergekoppelter Laser, 980 nm, 5 W



Produkt **#70-226** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€3.105⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.105,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Diode

Lasertyp:

IV

CDRH-Laserklasse:

Strahldivergenz (NA):

0.22	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
270 L x 210 W x 135 H	Größe (mm):
1.8	Gewicht (kg):
Optische Eigenschaften	
200	Faserdurchmesser (µm):
980.00	Wellenlänge (nm):
±10	Wellenlängentoleranz (nm):
Infrared	Farbe:
Elektronische Spezifikationen	
5000	Ausgangsleistung (mW):
TTL/Analog with 1Hz-30kHz	Modulationsfrequenz (kHz):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
1.0	Kabellänge (m):
Fiber-Coupled	Auskopplung:
SMA905	Stecker:
100 - 240 VAC	Eingangsspannung (V):
Umwelt & Haltbarkeit	
+10 to +35	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Ausgangsleistung von 0,15 bis 5 W
- Wellenlängen von 405 - 1550 nm
- Freistehender, luftgekühlter Betrieb auf Labortischen

Die fasergekoppelten Lasersysteme für Labortische bieten Leistungen bis zu 5 W am Faserausgang im Wellenlängenbereich UV, VIS und NIR von 405 bis 1550 nm. Die Laser befinden sich in freistehenden Gehäusen mit unterschiedlichen Größen für den Aufbau auf Labortischen und besitzen ein LCD-Display und ein Einstellrad für die Leistung. Für die Modulation der Laserintensität kann ein externer Trigger über TTL-Signal oder analoge Modulation bis 30 kHz verwendet werden. Fasergekoppelte Lasersysteme für Labortische sind ideal für den Einsatz in Laboren, in der Forschung und in Industrieanwendungen wie Materialbearbeitung oder Laserpumpen. Die Laser haben eine Faser mit einer NA von 0,22 und einem Kern mit 200 µm, die über einen SMA-Stecker angeschlossen ist. Zusätzliche Fasern mit NA von 0,22 sind verfügbar und können [hier](#) gekauft werden.