

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Fenster aus N-BK7, 9 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, VIS-0°-beschichtet



Produkt #49-123 3-4 TAGE

- 1 + **€76,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€76,50
Stk. 6+
€61,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
64.17

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 8.10
Durchmesser (mm): 9.00 +0.0/-0.25
Dicke (mm): 2.00 ±0.20
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.516
Knoop-Härte (kg/mm²): 610
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.206
Substrat: N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Elastizitätsmodul (GPa): 82
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform