

TECHSPEC® 9mm D. x 13,5mm FL, VIS-NIR, geschwärzt, DCX Linse



Produkt #45-867-INK KONTAKT

- 1 + **€53,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€53,00
Stk. 10+
€47,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00

Hintere Brennweite BFL (mm):
12.56

Effektive Brennweite EFL (mm): 13.50
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870 nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.75
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.20
Radius R₁=R₂ (mm): 13.46
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 1.5
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen