

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Achromat, 9 mm D. x 15 mm Brennweite, VIS-UV-beschichtet



Produkt #49-938 KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€73,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€73,00

Stk. 6+

€58,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

15.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 12.08
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 4.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.50 ±0.05
Radius R₁ (mm): 10.49
Radius R₂ (mm): -8.08
Radius R₃ (mm): -38.23
Randdicke ET (mm): 4.22
Substrat:  N-BaF10 / N-SF6
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.67
Numerische Apertur NA: 0.30
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen