

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 980nm ZWL, 12,5mm D, hartbeschichteter Filter zur Rauschunterdrückung



Produkt #68-857 Lagernd
[Weitere Bandbreiten](#)

1

€95,70

+ WARENKORB

Stk. 1+
€95,70

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0.00

Optische Dichte OD:
≥4.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
980.00

Designwellenlänge DWL (nm): 980
Halbwertsbreite FWHM (nm): 4.00
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±1.5
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Min. Transmission (%): >80
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 850 - 970 & 990 - 1300
Freie Apertur (%): >90
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4
Parallelität (Bogensekunden): <30
Toleranz Einfallswinkel (°): ±5.0
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen