

TECHSPEC® 980nm, 25mm Durchmesser, Laserlinienbandpassfilter OD 6



Produkt **#68-983** [KONTAKT](#)

[Weitere Bandbreiten](#)



1



€665,00

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-9

€665,00

Stk. 10+

€585,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Bandbreite (nm):

3.7
Blockungsbereich OD 5 (nm): 724.4 - 970.2 & 989.8 - 1332.6
Blockungsbereich OD 6 (nm): 901.6 - 965.3 & 994.7 - 1078
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 21.00
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 980.00
Designwellenlänge DWL (nm): 980
Halbwertsbreite FWHM (nm): 6.90
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥90
Typ: Bandpass Filter
Widerstandsfähigkeit: Environmental: ML-STD-810F, sect. 507.4 Durability: ML-C-48497A, sect. 3.4.1
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen