

TECHSPEC® 9 mm Durchmesser x 36 mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat



Produkt #35-995 3-4 TAGE

1 €134,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€134,00

Stk. 6+
€107,25

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
36.00

Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hinterer Brennweite BFL (mm) : 33.56
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 405.00
Freie Apertur CA (mm) : 8.1
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 4.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 3.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 1.50 ±0.05
Radius R₁ (mm) : 19.20
Radius R₂ (mm) : -16.29
Radius R₃ (mm) : -57.12
Randdicke ET (mm) : 3.79
Substrat : □ N-FK5 / F2HT
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 4
Numerische Apertur NA : 0.13
Beschichtung : UV-VIS (345-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 345 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform