

**TECHSPEC® 9 mm Durchmesser x 36 mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat**



Produkt #35-995 **KONTAKT**

- 1 + €152<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€152,00 stückpreis
Stk. 6-25	€121,00 stückpreis
Stk. 26-49	€115,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Achromatic Lens **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Durchmesser (mm):

9.00 +0.0/-0.025

8.1 **Freie Apertur CA (mm):**

<1 **Zentrierung (Bogenminuten):**

4.50 ±0.10 **Mittendicke CT (mm):**

3.00 ±0.05 **Mittendicke CT 1 (mm):**

1.50 ±0.05 **Mittendicke CT 2 (mm):**

3.79 **Randdicke ET (mm):**

Protective as needed **Fase:**

## Optische Eigenschaften

36.00 **Effektive Brennweite EFL (mm):**

±1 **Toleranz Brennweite (%):**

33.56 **Hintere Brennweite BFL (mm):**

405.00 **Designwellenlänge Brennweite (nm):**

19.20 **Radius R<sub>1</sub> (mm):**

-16.29 **Radius R<sub>2</sub> (mm):**

-57.12 **Radius R<sub>3</sub> (mm):**

**Substrat:**   
N-FK5 / F2HT

40-20 **Oberflächenqualität:**

4 **Blende:**

0.13 **Numerische Apertur NA:**

UV-VIS (345-700nm) **Beschichtung:**

**Beschichtungsspezifikation:**  
R<sub>avg</sub> ≤1.5% @ 345 - 700nm

1.5λ **Power (P-V) @ 632,8 nm:**

M4 **Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:**

345 - 700 **Wellenlängenbereich (nm):**

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
Ausgenommen / Ausnahmeregelung

**Konformitätszertifikat:**  
Anzeigen

**Reach 235:**  
Konform

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.



## Produktdetails

- Exzellente Transmission für 345 - 700 nm

- Ideal für NUVLEDs und Quecksilbertlampen
- Günstiger Preis, verkittete Linsenpaare

Unsere TECHSPEC® Achromate für den NUV-Bereich minimieren die Punktgröße für polychromatische Lichtquellen zwischen 345 - 700 nm. Ideal für Fluoreszenzanwendungen und für die Fokussierung von UV-Strahlungsquellen (z.B. Quecksilberdampflampen, UV-LEDs, verdreifachten Nd:YAG-Lasern). Die Achromate sind verkittet und eine ideale Alternative zu Achromaten und Triplets mit Luftspalt für den UV-Bereich. Die Linsen bieten > 90% Transmission bei 360 nm und > 50% Transmission bei 334 nm.

## Technische Informationen



## Kompatible Halterungen