

## Plankonvexe Linse, 9 mm Durchm. x 36 mm BW, Commercial Grade



Produkt #23-072 **AUSVERKAUF** 20+ In Stock

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €20<sup>50</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€20,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Plano-Convex Lens **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

9.00 +0.00/-0.10 **Durchmesser (mm):**

6.00 **Zentrierung (Bogenminuten):**

**Mittendicke CT (mm):**

1.70

Randdicke ET (mm):

1.15

Freie Apertur CA (mm):

≥7.65

## Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):

36.00

Hintere Brennweite BFL (mm):

34.89

Beschichtung:

Uncoated

Substrat: □

[N-BK7](#)

Toleranz Brennweite (%):

±1

Radius  $R_1$  (mm):

18.61

Blende:

4.00

Numerische Apertur NA:

0.13

## Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch mit [MgF<sub>2</sub>-Beschichtung](#) lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter [Plankonvexe \(PCX\) Linsen in Präzisionsqualität](#)

Plankonvexe Linsen (PCX) Linsen haben eine plane und eine nach außen gekrümmte Fläche und somit eine positive Brennweite. Sie eignen sich ideal zur Sammlung und Fokussierung von Licht in Bildverarbeitungsanwendungen. Sie eignen sich auch für eine Vielzahl von Emitter-Detektor-, Laser- und faseroptischen Anwendungen.

Unbeschichtete, plankonvexe (PCX) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich.

## Technische Informationen

