

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#47-655-INK** 3-4 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€83,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€83,00

Stk. 6+
€66,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

36.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 34.17
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 8.1
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 4.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 2.50 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 1.50 ±0.05
Radius R₁ (mm) : 22.16
Radius R₂ (mm) : -15.98
Radius R₃ (mm) : -46.14
Randdicke ET (mm) : 3.32
Substrat: N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 4.00
Numerische Apertur NA : 0.13
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen