

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 9 mm D. x 36 mm BW, VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #89-140 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 **€43,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€43,00
Stk. 10+
€38,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
9.00 +0.000/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
35.15

Effektive Brennweite EFL (mm): 36.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.55
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 2.00
Radius R₁=R₂ (mm): 36.77
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 4.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform