

9mm D x 4,5mm BW Protected Gold, konkaver Spiegel



Produkt **#43-825** 10 In Stock

-

1

+

€57^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-49	€57,00 stückpreis
Stk. 50-99	€49,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

9.00 ±0.50

Durchmesser (mm):

90

Freie Apertur (%):

3.0	Randdicke ET (mm):
±0.5	Toleranz Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
N-BK7	Substrat:
±2	Toleranz Brennweite (%):
80-50	Oberflächenqualität:
4.50	Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00	Krümmungsradius (mm):
f/0.5	Blende (f/#):
Protected Gold (700-10000nm)	Beschichtung:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm	Beschichtungsspezifikation:
Metal	Art der Beschichtung:
9.00	Radius R ₁ (mm):
700 - 10000	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung von Licht
 - Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
 - Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm
- Diese sphärischen konkaven Spiegel besitzen eine polierte sphärische Oberfläche mit Metallbeschichtung und eine gekrümmte Rückseite. Jeder Spiegel besitzt eine positive Brennweite und fokussiert einfallendes Licht. Alle sphärischen konkaven Spiegel sind Oberflächenspiegel und bestehen aus einem Glassubstrat.

Technische Informationen

