

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#49-320-INK** KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€86,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€86,00

Stk. 6+
€68,75

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

75.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 72.35
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.60 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 3.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.60 ±0.05
Radius R₁ (mm): 46.44
Radius R₂ (mm): -33.77
Radius R₃ (mm): -95.94
Randdicke ET (mm): 4.28
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 8.33
Numerische Apertur NA: 0.06
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen